

# Bloco de suporte do condutor ISO nV



## CARACTERÍSTICAS


Lastre ponderado com presilha de cabo para suportar condutores isolados ISO nV ao longo do telhado

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Acabamento            | Material                                              | Diâmetro (Ø) | Altura 1 (H1) | Altura 2 (H2) | Peso unitário |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| ISONVBLOCK4K<br>G  | Hot-Dip<br>Galvanized | Concrete,<br>Stainless Aço<br>304 (EN<br>1.4301), Aço | 215 mm       | 80mm          | 140mm         | 4 kg          |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

**Europa**

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE