

Kit de ligação equipotencial ISO nV



CARACTERÍSTICAS

Usado com terminações inferiores ISO nV quando é necessária ligação equipotencial

Crava no condutor de aterramento de cobre

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301); Copper

Acabamento: Tinned

Table 1/1

Número de catálogo	Conductor Type	Tamanho do condutor
ISONVEBL50	ISO nV50	16 mm ² filamentado
ISONVEBL70	ISO nV70	16 mm ² filamentado

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE