


Suporte de compensação ajustável fixo ISO nV



CARACTERÍSTICAS

Use para montagem tipo cantilever de mastros ISO nV

ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 304 (EN 1.4301)


Table 1/2

Número de catálogo	Length (L)	A	B	Altura (H)	Tamanho do orifício (HS)	Largura (W)
ISONVBKT80	80mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT200	200mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	208 mm
ISONVBKT15	15mm	45 mm	158 mm	40 mm	11 mm	198 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro (Ø)
ISONVBKT80	40 - 50 mm
ISONVBKT200	40 - 50 mm
ISONVBKT15	40 - 50 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE