

Par de moldes para ligação de junta, energia



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes com peças de montagem projetados para a instalação de conectores de jumper no boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Estilo do terminal de ligação: C

Material: Graphite

Table 1/1

| Número de catálogo | Tipo de trilho | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal |
|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| PBCX3M | UIC | 50 mm ² Ropelay | 9.13mm |
| PBCX6M | UIC | 120 mm ² Ropelay | 9.53mm |
| PBC2JM | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 2/0 Ropelay | 12.19mm |
| PBCS5M | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 2/0 composto | 13.36mm |
| PBCS6M | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 3/0 composto | 14.53mm |

| Número de catálogo | Tipo de trilho | Tamanho do condutor | Diâmetro externo do condutor, nominal |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| PBC2SM | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 4/0 Ropelay | 15.49mm |
| PBCY5X5M | UIC | 95 mm ² Ropelay | 15.52mm |
| PBC2WM | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 250 kcmil filamentado | 19.05mm |
| PBXLC2WM | 85 lb to 141 lb T-Rail Sections | 250 kcmil Ropelay | 19.05mm |

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
 Opção 1 – Apoio ao cliente
 Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
 +31 800-0200135
 França:
 +33 800 901 793

Europa

Alemanha:
 800 1890272
 Outros países:
 +31 13 5835404

APAC

Xangai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE