


Par de moldes para ligação de junta, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Par de moldes sobressalentes projetados para a instalação de conectores de jumper no boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

ESPECIFICAÇÕES

Material: Graphite

Table 1/1

Número de catálogo	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Produto	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
SBM456	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" XS	Mold and Mold Cleaning Tool	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBM456M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" XS	Mold only	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" Tab	Mold and Mold Cleaning Tool	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5838M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	3/4" Tab	Mold only	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	Mold and Mold Cleaning Tool	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS5839M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	Mold only	3/16" Bondstrand	4.76mm	T7

Número de catálogo	Tipo de trilho	Estilo do terminal de ligação	Produto	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem
SBS925	Head-Free Rail	Head Free	Mold and Mold Cleaning Tool	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBS925M	Head-Free Rail	Head Free	Mold only	3/16" Bondstrand	4.76mm	T6, T7
SBB492	Head-Free Rail	Head Free	Mold and Mold Cleaning Tool	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBB492M	Head-Free Rail	Head Free	Mold only	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	Mold and Mold Cleaning Tool	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBS898M	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	Mold only	5/16" Bondstrand	7.94mm	T6, T7
SBTBT71YM	85 lb to 141 lb T-Rail Sections	1" Tab	Mold only	#1 concêntrico	8.43mm	T7

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE