


Par de soldadores completos T6 para ligação de junta, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador proporciona um meio conveniente de fixar conectores de jumper ao boleto do trilho, através da junta

A conexão é feita dentro do espaço confinado da barra de junção

Inclui limpador do molde

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Comprimento da ligação
SBHFT6A		Steel, Graphite, Termoplástico	Head Free	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBHFT6C		Steel, Graphite, Termoplástico	Head Free	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBHFT6D		Steel, Graphite, Termoplástico	Head Free	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBTBT6A		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Estilo do terminal de ligação	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Comprimento da ligação
SBTBT6C		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBTBT6D	715408	Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBXST6A		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	165.1mm
SBXST6C	165570	Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	190.5mm
SBXST6D		Steel, Graphite, Termoplástico	3/4" XS	3/16" Bondstrand	4.76mm	247.7mm
SBST6X2	222628	Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	35 mm ² Ropelay	7.75mm	177.8mm
SBHFT6B		Steel, Graphite, Termoplástico	Head Free	5/16" Bondstrand	7.95mm	177.8mm
SBTBT6B		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	5/16" Bondstrand	0.79mm	177.8mm
SBTBT6E		Steel, Graphite, Termoplástico	1" Tab	5/16" Bondstrand	0.79mm	247.7mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Estilo de soldagem
SBHFT6A		T6
SBHFT6C		T6
SBHFT6D		T6
SBTBT6A		T6
SBTBT6C		T6
SBTBT6D	715408	T6
SBXST6A		T6

Número de catálogo	Número do artigo	Estilo de soldagem
SBXST6C	165570	T6
SBXST6D		T6
SBST6X2	222628	T6
SBHFT6B		T6
SBTBT6B		T6
SBTBT6E		T6

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE