


Par de soldadores completos T8 para ligação de junta, energia



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador proporciona um meio conveniente de fixar conectores de jumper ao boleto do trilho

A conexão é feita dentro do espaço confinado da placa de junção

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: C

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Comprimento da ligação	Estilo de soldagem
PBCT8X3		Graphite, Steel, Termoplástico	50 mm ² Ropelay	9.13mm	177.8mm	T8
PBCT8X6	224422	Graphite, Steel, Termoplástico	120 mm ² Ropelay	9.53mm	177.8mm	T8
PBCT82S13		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 concêntrico	10.62mm	330.2mm	T8
PBCT82J13		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	330.2mm	T8

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Comprimento da ligação	Estilo de soldagem
PBCT82J9		Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	228.6mm	T8
PBCT8S6A13		Graphite, Steel, Termoplástico	3/0 composto	14.53mm	330.2mm	T8
PBCT82S9		Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	228.6mm	T8
PBCT8Y5X5		Graphite, Steel, Termoplástico	95 mm ² Ropelay	15.52mm	177.8mm	T8
PBCT82W13		Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	330.2mm	T8

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE