

Conjunto soldador para molde T9 para ligação de junta, energia



CARACTERÍSTICAS

Conjunto de ferragem sobressalente para soldadores de ligação de junção T9

Inclui estrutura com tampa do molde, alça do molde, limpador do molde e acionador à pedra

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: C

Table 1/1

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo de soldagem	Orientação
PBCT92JLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Unidade do lado esquerdo
PBCT92JRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	2/0 Ropelay	12.19mm	T9	Unidade do lado direito
PBCT92SLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Unidade do lado esquerdo
PBCT92SRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	4/0 Ropelay	15.49mm	T9	Unidade do lado direito
PBCT92WLHX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Unidade do lado esquerdo

Número de catálogo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo do condutor, nominal	Estilo desoldagem	Orientação
PBCT92WRHX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Unidade do lado direito
PBCT92WX	Graphite, Steel, Termoplástico	250 kcmil Ropelay	19.05mm	T9	Unidade do lado direito e esquerdo

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE