

# Laminado para kit de conexão ao terceiro trilho



## CARACTERÍSTICAS

O kit inclui bond laminado de cobre de 2000 kcmil, alocação de molde nVent ERICO Cadweld, material de forro e duas unidades de material de solda por conexão de bond

Permite a expansão térmica e a contração do trilho de contato enquanto mantém o fluxo de corrente

Fixado ao trilho inferior invertido com nVent ERICO Cadweld, formando uma conexão permanente de baixa resistência elétrica

Construção em laminado para flexibilidade máxima

Laminados estanhados juntos nas extremidades, para eliminar corrosão

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Tipo de trilho	Quantidade mínima para pedidos	Tamanho do condutor	Length (L)	Largura (W)
PBK015C	Copper, Graphite, Aço	150 lb Inverted Bethlehem	25	2.000 kcmil laminado	177.8mm	31.75 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Altura (H)	Ângulo (a)
PBK015C	31.75 mm	15 °

## DIAGRAMAS

---



## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**