

Grampo de aterramento multipropósito



CARACTERISTICAS

Conector cruzado para conexões entre cilíndrico a cilíndrico, cilíndrico a fita e fita a fita

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Tape Size	Profundidade (D)
CCS-308	545170	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)		8 mm filamentado, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm
CCG308	545180	Aço	Hot-Dip Galvanized	8 mm filamentado, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 3,5 mm	56mm
CCFR308	545270	Brass		8 mm filamentado, 8 mm Solid	25 x 3 mm, 30 x 2 mm	56mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
CCS-308	545170	56 mm	0.15 kg
CCG308	545180	56 mm	0.15 kg
CCFR308	545270	56 mm	0.15 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE