


Material de solda nVent ERICO Cadweld Plus, F20



nVent ERICO Cadweld Plus Welding Material, F20, allows for an expedited, permanent grounding connection using pre-measured, self-contained cups. Each package of welding material can be easily placed into the mold and safely ignited with the nVent ERICO Cadweld Plus Impulse Exothermic Welding Control Unit to create an irreversible bond.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

A composição consiste principalmente de óxido de cobre e alumínio

Usado principalmente em aplicações de aterramento e ligação

Pacote integrado do material de solda

Codificação por cor conforme o tamanho para facilitar a identificação

Ignição eletrônica

Não exige material de acionamento

Não explosivo

Não está sujeito à ignição espontânea

Ver detalhes específicos da conexão nVent ERICO Cadweld para determinar as exigências do material de solda

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Anel de código de cor	Em conformidade com	Certifications
--------------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------

15PLUSF20	165700	Black		UL, cUL
400PLUSF20	165711	Brown		
150PLUSF20	165707	Dark Blue	EN IEC® 62561-1 permanent connection	UL, cUL
65PLUSF20	165704	Dark Green	EN IEC® 62561-1 permanent connection	cUL, UL
32PLUSF20	165702	Branco	EN IEC® 62561-1 permanent connection	cUL, UL
90PLUSF20	165705	Gray	EN IEC® 62561-1 permanent connection	cUL, UL
45PLUSF20	165703	Light Blue	EN IEC® 62561-1 permanent connection	cUL, UL
25PLUSF20	165701	Vermelho	EN IEC® 62561-1 permanent connection	cUL, UL
115PLUSF20	165706	Orange	EN IEC® 62561-1 permanent connection	UL, cUL
500PLUSF20	165712	Light Brown		
300PLUSF20	165710	Light Green		UL, cUL
250PLUSF20	165709	Roxo		UL, cUL
600PLUSF20		Branco		
750PLUSF20	164996	Branco		
200PLUSF20	165708	Yellow		UL, cUL

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including silica, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE