

Contato duplo para trilho nVent ERICO Ericontact



A série nVent ERICO Ericontact de contatos de trilho oferece uma conexão de qualidade superior à trama do trilho, com baixíssima resistência ao contato. Os contatos são encaixados com rapidez e facilidade por uma ferramenta de inserção, independentemente das condições climáticas. Todos os componentes da nVent ERICO Ericontact são fabricados de acordo com altos padrões e normas. Testado de acordo com os mais exigentes requisitos das Normas da Indústria Ferroviária, nVent ERICO Ericontact é a solução ideal para conexões aplicadas mecanicamente, como engenharia de sinal, aterramento ou corrente de retorno de tração.

A série de Contato de trilho duplo nVent ERICO Ericontact oferece conexões em ambos os lados da alma do trilho. Essa é uma vantagem significativa ao fazer interconexões na área da estação, por exemplo. O Contato Duplo nVent ERICO Ericontact é a solução ideal em espaços confinados. Com uma folga de apenas 50 mm entre os boletos do trilho, ainda é possível inserir nVent ERICO Ericontact e conectar os lugs de cabo de ambos os lados.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de instalar

Resistência de contato muito baixa (< 5 $\mu\Omega$)

Mesma resistência elétrica nos dois lados do contato

A superfície de contato das duas buchas de cobre é feita dentro do trilho

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura da trama do trilho	Tipo de trilho	Diâmetro do orifício de perfuração	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
DSK13518	715061	14.0 - 18.5 mm	136 lb RE, 141 lb AB, AS68, AS71	13.5mm	10	55mm

Número de catálogo	Número do artigo	Espessura da trama do trilho	Tipo de trilho	Diâmetro do orifício de perfuração	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Comprimento do parafuso (L)
DSK1912	715060	12.0 - 13.4 mm	AS41, BHP42, RI59, RI60, S41	19mm	12	60mm
DSK191416	715057	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191416SS	715054	13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	60mm
DSK191516L		13.5 - 16.5 mm	100 lb ARAB, 115 lb AREA, 127 lb NYC, 132 lb RE, 85 lb ASCE, AS50, AS60	19mm	12	70mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro interno da arruela	Diâmetro externo da arruela	Material da porca
DSK13518	715061		20mm	Electroplated Steel
DSK1912	715060	13mm	24mm	Stainless Steel 304
DSK191416	715057	13mm	24mm	Electroplated Steel
DSK191416SS	715054	13mm	24mm	Stainless Steel 304
DSK191516L		13mm	24mm	Electroplated Steel

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (1) parafuso 304 em aço inoxidável e com cabeça hexagonal, (1) conjunto de buchas de cobre revestidas de latão eletrolítico (2 peças), (2) arruelas redondas 304 em aço inoxidável, e (1) porca 304 em aço inoxidável hexagonal ou (1) porca em aço galvanizada (dependendo do tipo de contato).

A arruela e a porca para DSK13518 são integradas em uma peça.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE