

# Kit de remoção nVent ERICO Ericontact



## CARACTERÍSTICAS

Permite que o Contato de Trilho nVent ERICO Ericontact seja removido durante as atividades de manutenção

Funciona com Ferramenta de Inserção Manual HSKE ou com Ferramenta de Inserção à Bateria ASKE

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Produto	nVent ERICO Ericontact	Adaptador	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)
PULLOUTSET	716336	Bush and Mandrel	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required	106 mm	34 mm
PULLOUTBSH	716325	Bush Only	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required		34 mm
MDRLPULL	716340	Mandrel Only	SK19, DSK19, SK22, DSK22	None Required	106 mm	

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo 1 (OD1)	Diâmetro externo 2 (OD2)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)
PULLOUTSET	716336	17 mm	38 mm	26 mm	M9
PULLOUTBSH	716325		38 mm	26 mm	

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro externo1 (OD1)	Diâmetro externo2 (OD2)	Diâmetro (Ø)	Tamanho da rosca (TS)
MDRLPULL	716340	17 mm			M9

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
 Opção 1 – Apoio ao cliente  
 Opção 2 – Assistência  
 técnica

### Europa

Países Baixos:  
 +31 800-0200135  
 França:  
 +33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
 800 1890272  
 Outros países:  
 +31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**