

Grampo de ligação à terra de conexão nVent ERICO Hammerlock



O grampo de ligação à terra de conexão nVent ERICO Hammerlock proporciona uma ligação mecânica fácil de instalar entre os condutores de ligação à terra e as barras de ligação à terra. É possível estabelecer uma ligação de baixa resistência graças ao design elegante e altamente condutor do cobre. A eliminação da necessidade de introduzir os condutores através do conector proporciona uma maior facilidade de utilização. O design robusto dos conectores garante um elevado nível de desempenho por muitos anos, mesmo em ambientes rigorosos.

A instalação do grampo de ligação à terra de conexão nVent ERICO Hammerlock é muito simples, quer se trate de estabelecer a ligação a uma rede de ligação à terra existente ou de instalar novos condutores em barras de ligação à terra. Poupe tempo e dinheiro em instalações com os seus especialistas em ligações à terra e uniões.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

A capacidade de conexão elimina a necessidade de introduzir ou cortar condutores durante a instalação

Pode ser utilizado em instalações novas ou em redes de ligação à terra existentes

Ligação irreversível e de baixa resistência com excelente robustez mecânica

Apresenta uma indicação visual de ligação concluída

Com certificação UL 467 e 96; adequado para enterramento direto

Instalação rápida e simples sem qualquer formação especial – bastando apenas um martelo

Fabricado nos EUA

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de haste de aterramento	Material	Diâmetro da haste de aterramento, real	Tamanho do condutor	Enterramento direto	Número de condutores
ELHL58C1V	Copper-bonded	Copper	14.224 mm	#4 filamentado - #2 filamentado, 25 mm² Stranded	Sim	1
ELHL58C1K	Copper-bonded	Copper	14.224 mm	#6 sólido - #4 sólido	Sim	1

Table 2/2

Número de catálogo	Length	Largura	Peso unitário
ELHL58C1V	62.23mm	22.23 mm	0.13 kg
ELHL58C1K	62.23mm	22.23 mm	0.14 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE