

Conetor de corte para bloqueio de conexão nVent ERICO



O conetor de corte para bloqueio de conexão nVent ERICO constitui uma solução inovadora e inviolável para o estabelecimento e a criação de ligações paralelas irreversíveis em qualquer ponto de redes de ligação à terra novas ou existentes. Esta opção rápida e de baixa manutenção proporciona maior conveniência e simplifica a instalação, com a sua cabeça de parafuso de corte e a sua funcionalidade única de conexão para manter os condutores no devido lugar antes de estabelecer uma ligação segura.

Concebido para melhorar o desempenho, reduzir os danos e aumentar a fiabilidade, o conetor de corte para bloqueio de conexão nVent ERICO garante uma força de aperto consistente em todas as ligações. Fabricado em bronze durável, o design de sextavado único elimina a necessidade de utilizar ferramentas especializadas, permitindo aos instaladores cumprir os requisitos de binário da indústria e agilizar as inspeções graças à sua ligação permanente e altamente visível. Adequado para utilização com o cabo antirroubo e listado pela UL para os cabos sólidos n.º 6 e n.º 2.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

A cabeça do parafuso sextavado separa-se quando é aplicado o binário correto

A capacidade de conexão elimina a necessidade de introduzir ou cortar condutores durante a instalação

Permite estabelecer uma ligação permanente e segura entre vários condutores

Não são necessárias ferramentas especiais

Adequado para enterramento direto

Resistente à corrosão

Marcado para indicar gamas versáteis de condutores

Em conformidade com as normas RoHS e REACH

Adequado para aplicações no interior e no exterior

Fabricado nos EUA

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Enterramento direto	Tamanho do condutor	Número de condutores	Torque	Largura hexagonal
ELLC1G	Bronze	Sim	#6 Solid, #6 filamentado	2	17 N·m	16.51 mm
ELLCS1	Bronze	Sim	#6 sólido - #2 filamentado	2	17 N·m	19.05 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Length	Diâmetro	Peso unitário
ELLC1G	50mm	19 mm	0.1 kg
ELLCS1	64mm	22 mm	0.14 kg

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE