

nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo no lado de dentro



CARACTERISTICAS

Design "Hammer-on

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

ESPECIFICAÇÕES


Tipo de trilho: 40 kg to 65 kg T-Rail Sections **Acabamento:** Multi-Layer Proprietary Coating

Material: Spring Steel

Table 1/1								
Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)			
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm			
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm			

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

DIAGRAMAS





AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 – Apoio ao cliente Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

APAC

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE