

# nVent ERICO Railclips, Hammer-On, condutor paralelo no lado de dentro



## CARACTERÍSTICAS

Design "Hammer-on"

Fixa condutores com segurança, reduzindo a manutenção e melhorando a segurança ao lado da via

Instalação "hammer-on" rápida e fácil

Encaixa-se em vários perfis de trilhos

Não exige remoção do material de lastro

Exclusivo revestimento multicamadas que fornece ótima proteção contra corrosão

## ESPECIFICAÇÕES

**Tipo de trilho:** 40 kg to 65 kg T-Rail Sections

**Acabamento:** Multi-Layer Proprietary Coating



**Material:** Spring Steel

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
EM58C1214	595120	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	12 - 14 mm
EM58SN1SH	595340	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	9.5 - 11 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Length (L)	Largura (W)	Espessura do patim do trilho (RFT)	Diâmetro (Ø)
EM58SN2SH	595290	34.04mm	44.45 mm	8 - 14 mm	13.5 - 155 mm

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
 Opção 1 – Apoio ao cliente  
 Opção 2 – Assistência  
 técnica

### Europa

Países Baixos:  
 +31 800-0200135  
 França:  
 +33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
 800 1890272  
 Outros países:  
 +31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**