

Interceptor nVent ERICO System 3000



CARACTERÍSTICAS

Resposta dinâmica à aproximação de uma descarga atmosférica

Projetado para instalações de menor altura

Tecnologia não radioativa

Não é necessária fonte externa de energia

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura	Installation Height (H)	Diâmetro 1 (Ø1)	Diâmetro 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	-40 to 100 °C	20 m Max	101.6 mm	26.15 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário
INTMKIVSS	702089	348 mm	1/2" BSPP	2.06 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE