

Colar para tubulação



CARACTERISTICAS

Grampo para ligar corrimãos e saídas de exaustores ao sistema de proteção contra raios

Fixa o condutor a pontos de montagem redondos horizontais ou verticais

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1						
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor	Diâmetro externo (OD)	Largura (W)	Peso unitário
SPC5080S	107000	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)	6 mm sólido – 11 mm sólido	50 - 80 mm	40 mm	0.15 kg
SPC5080C	107050	Copper	6 mm sólido – 11 mm sólido	50 - 80 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120S	107010	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305)	6 mm sólido – 11 mm sólido	70 - 120 mm	40 mm	0.17 kg
SPC70120C	107060	Copper	6 mm sólido – 11 mm sólido	70 - 120 mm	40 mm	0.19 kg
SPC130180C	107070	Copper	6 mm sólido – 11 mm sólido	130 - 180 mm	40 mm	0.24 kg



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE