

Conector para trilho com pino de metal, sinalização



CARACTERÍSTICAS

Usado para conexão de bondstrand ou fios da via férrea de cobre sólido para conexões da via, circuitos danificados ou ligação ao redor da junta da barra de emenda

Martelado em um orifício de diâmetro 3/8 pol. (9,5 mm) perfurado pela alma do trilho do mesmo lado que o orifício foi perfurado

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor	Tamanho do condutor do conector	Length (L)	Diâmetro 1 (Ø1)
SBPAC3A	Copper Alloy, Cadmium Bronze, Carbon Steel	Electrogalvanized, Tinned, Bare	3/16" Bondstrand	3/16" Bondstrand	120.7mm	4.8 mm


Table 2/2

Número de catálogo	Diâmetro 2 (Ø2)	Profundidade (D)
SBPAC3A	10.5 mm	31.75mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se usar graxa de ligação de pino (T369) ao instalar.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including cadmium, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE