

# Máquina de Perfuração de Trilhos, Quatro Tempos à Gasolina



A linha SBM-V de furadeiras de trilhos a petróleo/gasolina é projetada para uma operação de perfuração suave, confiável e potente. Ela funciona com produtos de todos os tamanhos, desde as aplicações em orifícios de conectores de sinalização até o tamanho de orifícios para parafusos para talas de junção. Há uma ampla variedade de acessórios disponíveis, inclusive unidades de fixação, fresas, e modelos de perfis de trilho e gabaritos para aplicações especiais.

## CARACTERÍSTICAS

Compacto e fácil de usar

Motor silencioso de 4 tempos e 0,83 cavalos (0,62 kW), com velocidade de eixo de 267 rpm

Projeto leve

Vários modelos intercambiáveis para atender a todos os perfis de trilho comuns

Usa fresas padrão do setor

É fornecido, por padrão, com o tanque de líquido de arrefecimento para máquinas de perfuração de trilhos COOLTANKASSY (715375) e com o conjunto de ferramentas para máquinas de perfuração de trilhos SBMTOOLSET (715395), para facilitar a manutenção

Inclui um estojo de metal para transporte

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Combustível | Diâmetro do orifício de perfuração | Largura      | Peso unitário |
|--------------------|------------------|-------------|------------------------------------|--------------|---------------|
| SBMV4              | 715412           | No Mix      | 7 - 24 mm                          | 381 - 457 mm | 13 kg         |

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Ao fazer o pedido de uma máquina, você também deve pedir um gabarito de perfil de trilho adaptado ao perfil de trilho apropriado e à posição do orifício perfurado, e um dispositivo de fixação adequado para o tipo de trilho e/ou método de

fixação a ser selecionado.

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**