

Kit de conector para junta de trilho, sinalização, estilo lingueta



Os conectores de junção nVent ERICO Cadweld devem ser soldados no boleto do perfil do trilho nos limites da barra de junção. Para garantir a integridade da conexão, a solda deve ser feita usando material de soldagem nVent ERICO Cadweld.

CARACTERÍSTICAS

Fornece resistência elétrica constante

Resistência superior à corrosão

Instalação fácil com treinamento mínimo do instalador

Equipamento de instalação simples e altamente portátil

Igualmente utilizável em trilhos antigos, usados ou novos

Altamente durável

ESPECIFICAÇÕES

Tipo de trilho:	85 lb to 141 lb T-Rail Sections
Acabamento:	Bare;Tinned
Material:	Cadmium Bronze;Copper
Inclui esmeril:	Não
Estilo do terminal de ligação:	Tab

Table 1/1


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do condutor	Comprimento da ligação	Comprimento 1 (L1)	Comprimento 2 (L2)	Diâmetro (Ø)
SB20108	715411	3/16" Bondstrand	247.65mm	198.4 mm	19.1 mm	4.8 mm
SB20175		5/16" Bondstrand	177.8mm	146.1 mm	25.4 mm	7.9 mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

O kit contém: (100) ligações, (200) material de soldagem liga F80, (2) moldes de reposição, (1) arrancador à pedra, (1) limpador de molde e (5) rodas de esmeril (onde aplicável).

Os kits com rodas de esmeril incluem (5) grão de alto desempenho, 4,5" (114 mm) de diâmetro (7/8" arbor), discos com centro em baixo relevo Tipo 27 (número de peça SBG20046) para uso com esmeril angular.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE