

Grampo de molde para a alma do trilho, ajustável



CARACTERÍSTICAS

Ajustável para uma ampla gama de usos, incluindo jacarés e comutadores

Leve e fácil de usar

Também pode ser usado em trilho padrão (único)

SBC105RR proporciona segurança aprimorada com perfis não pontiagudos e fita refletora para alta visibilidade

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Estilo de soldagem	Tamanho do molde	Abertura máxima
SBC105RR	T21	60 mm	648 mm Max
PBC105P	T20	89 mm	600 mm Max
SBC105R	T21	76 mm	648 mm Max

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE