

Módulo sobressalente da barreira de transiente para trilho RTBN



CARACTERÍSTICAS

Módulo de reposição para dispositivos de proteção contra surtos da barreira de transiente para trilho RTBN

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	RTBN12M	RTBN30M	RTBN50M	RTBN130M
Tensão nominal do sistema (Un)	12 VDC 9 VAC	30 VDC 21 VAC	50 VDC 35 VAC	130 VDC 110 VAC
Cor	Vermelho	Black	Roxo	Yellow

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE