

# Broca para trilho de alto desempenho e alma oca SBPM/SBPML, metal em pó



## CARACTERÍSTICAS

Projetado para ser usado em aplicações de perfuração de alta velocidade

Suporta aproximadamente 100 usos

As brocas podem ser retificadas aproximadamente cinco vezes

Brocas Weldon de 3/4 pol. (19 mm)

Pode ser usado em todos os tipos de trilho

Desenvolvido especificamente para aço de trilhos

Proporciona menor tempo de perfuração

A alta durabilidade proporciona uma maior vida útil

## ESPECIFICAÇÕES

**Material:** High-Speed Steel

**Acabamento:** TIALN Multi-Layer Coating

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro da broca (Ø) | Length (L) |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| SBPM1270           | 716473           | 12"                   | 61mm       |
| SBPM1370           | 716474           | 13"                   | 61mm       |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro da broca (Ø) | Length (L) |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| SBPM1470           | 716475           | 14"                   | 61mm       |
| SBPM1570           | 716476           | 15"                   | 61mm       |
| SBPM1870           | 715274           | 18"                   | 61mm       |
| SBPM2070           | 715272           | 20"                   | 61mm       |
| SBPM2270           | 715030           | 22"                   | 61mm       |
| SBPML1990          | 716310           | 19"                   | 90mm       |
| SBPML2090          | 716311           | 20"                   | 90mm       |
| SBPML2190          | 716477           | 21"                   | 90mm       |
| SBPML2290          | 715280           | 22"                   | 90mm       |
| SBPML2390          | 716478           | 23"                   | 90mm       |
| SBPML2490          | 716479           | 24"                   | 90mm       |
| SBPML2590          | 716480           | 25"                   | 90mm       |
| SBPML2690          | 716481           | 26"                   | 90mm       |
| SBPML2790          | 716482           | 27"                   | 90mm       |
| SBPML2890          | 716483           | 28"                   | 90mm       |
| SBPML2990          | 716484           | 29"                   | 90mm       |
| SBPML3090          | 716485           | 30"                   | 90mm       |
| SBPML3190          | 716486           | 31"                   | 90mm       |

| Número de catálogo | Número do artigo | Diâmetro da broca (Ø) | Length (L) |
|--------------------|------------------|-----------------------|------------|
| SBPML3290          | 716487           | 32"                   | 90mm       |
| SBPML3390          | 716488           | 33"                   | 90mm       |
| SBPML3490          | 716489           | 34"                   | 90mm       |
| SBPML3590          | 716490           | 35"                   | 90mm       |
| SBPML3690          | 716491           | 36"                   | 90mm       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

#### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência  
técnica

#### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

#### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

#### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**