


Mastro de aço inoxidável SIM



CARACTERISTICAS

Projetado para instalar para-raios com dispositivo de ionização

Montado em terminais aéreos convencionais com adaptador apropriado

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Material	Produto	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Espessura (T)	Diâmetro externo (OD)
SIM28A2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Upper Mast Section	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM28A2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Upper Mast Section	M25	2000mm	2 mm	28 mm
SIM33B2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Mid Mast Section		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Mid Mast Section		2000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Mid Mast Section		3000mm	2.5 mm	33 mm
SIM33B3316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Mid Mast Section		3000mm	2.5 mm	33 mm

Número de catálogo	Material	Produto	Tamanho da rosca (TS)	Length (L)	Espessura (T)	Diâmetro externo (OD)
SIM40C2	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Lower Mast Section		2000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C3	Stainless Steel 304L (EN 1.4306)	Lower Mast Section		3000mm	2.5 mm	40 mm
SIM40C2316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Lower Mast Section		2000mm	3.55 mm	42.4 mm
SIM40C3316	Stainless Steel 316L (EN 1.4404)	Lower Mast Section		3000mm	3.55 mm	42.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Peças incluídas	Peso unitário
SIM28A2	Não	2.3 kg
SIM28A2316	Não	2.3 kg
SIM33B2	Sim	3.5 kg
SIM33B2316	Sim	3.5 kg
SIM33B3	Sim	5.3 kg
SIM33B3316	Sim	5.3 kg
SIM40C2	Sim	4 kg
SIM40C3	Sim	6.05 kg
SIM40C2316	Sim	6.93 kg
SIM40C3316	Sim	10.4 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE