

Conector SRG



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Permite conexão de campo rápida, simples e econômica de aterramento e de ligação de cabos

Grampos de carga pesada com ferragens em aço inoxidável são adequados para enterramento direto


Pode acomodar rabichos adicionais que podem ser usados para conectar ao aço do edifício e equipamentos

Pode ser combinado com Grampo para Pedestal Universal para ligar a pedestais de vários tamanhos para redes de ligação com trama

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor
SRGC46	167905	Bronze, Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	#6 sólido - #4 filamentado, 16 mm ² Stranded



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRachte