


Grampo estampado com parafuso em U para tubulação



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Grampo para ligar corrimãos e saídas de exaustores ao sistema de proteção contra raios

Relacionado na UL® 96


ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper;Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro externo (OD)	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Peso unitário	Certifications
LPC5966	111.1 - 174.2 mm	50.8mm	223.84 mm	211.15 mm	0.37 kg	
LPC5964	99.1 - 117.47 mm	50.8mm	147.64 mm	158.75 mm	0.4 kg	E202878-Combined_CoC, E202878-Combined_CoC

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE