

Kit de pino de contato roscado para trilhos



CARACTERÍSTICAS

Os pinos são conectados diretamente ao eixo neutro da alma de trilhos, usando o processo exotérmico nVent ERICO Cadweld

Kit inclui pino, arruela e porca em aço inoxidável


ESPECIFICAÇÕES

Material: Stainless Steel 302 (EN 1.4324);Stainless Steel 304 (EN 1.4301)

Table 1/1

Número de catálogo	Length (L)	Diâmetro (Ø)	Ângulo (a)	Tamanho da rosca (TS)
M10X32/45SS	32mm	10 mm	45 °	M10
M10X3245SS10	32mm	10 mm	45 °	M10
M12X4045SS10	40mm	12 mm	45 °	M12

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE