

Grampo condutor universal com trilho deslizante



CARACTERÍSTICAS

Desliza sob as telhas e se prende mecanicamente para fixação

Fixa condutores cilíndricos ou de fita

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho do condutor	Tape Size	Length (L)	Largura (W)
R6SFT40	104980	Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	6 mm sólido – 11 mm sólido	25 x 3 mm, 26 x 2 mm, 30 x 2 mm	210mm	25 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do orifício (HS)	A	Peso unitário
R6SFT40	104980	5 mm	18 mm Max	0.08 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE