

Clip condutor universal, plástico



CARACTERÍSTICAS

Fixa condutores cilíndricos ou de fita

Pode ser fixada mecanicamente a uma superfície ou presa a bases plásticas adesivas

Resistente à UV, projetado e testado para uso externo

Desempenho UV do material atende à norma UL® 746C

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura	Tamanho do condutor	Tape Size	Profundidade (D)
PDCUC	711352	Polycarbonato	-20 to 120 °C	8 mm ² filamentado, 8 mm ² Solid	25 x 3 mm, 26 x 2 mm	20mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Tamanho do orifício (HS)	Static Load	Peso unitário
PDCUC	711352	35.9 mm	6.8 mm	1000N	0.01 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Ao usar a base adesiva, recomenda-se temperaturas de instalação limitadas a 15 °C a 38 °C (59 °F a 100 °F).



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE