

BC Ribbed Steel Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Connects two copper busbars together or nVent ERIFLEX Flexibar to copper busbar

Two ribbed plates complete with screws

Allows for excellent electrical contact

Installs quickly and easily

Ideal for on site modifications

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Clamping Capacity: 20mm

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Largura do barramento	Largura (W)	A	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Torque (TQ)
BC80	553250	80 mm	118 mm	96 mm	10	29.5 N·m

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do barramento	Largura (W)	A	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Torque (TQ)
BC30	553200	30 mm	56 mm	42 mm	6	7 N·m
BC40	553210	40 mm	66 mm	52 mm	6	7 N·m
BC50	553220	50 mm	83 mm	64 mm	8	20 N·m
BC63	553230	63 mm	93 mm	74 mm	8	20 N·m
BC100	553260	100 mm	144 mm	118 mm	10	29.5 N·m

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário
BC80	553250	0.12 kg
BC30	553200	0.31 kg
BC40	553210	0.37 kg
BC50	553220	0.59 kg
BC63	553230	0.74 kg
BC100	553260	1.72 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE