

# BJ Round Braid with Crimped Lugs



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Allows for bending very close to the contact area

RoHS compliant

## ESPECIFICAÇÕES

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Material:</b>                | Copper     |
| <b>Acabamento:</b>              | Tinned     |
| <b>Temperatura de trabalho:</b> | 105 °C Max |

Table 1/2


| Número de catálogo | Número do artigo | Ampacity | Corte transversal | Length (L) | Diâmetro do fio | Tamanho do orifício (HS) |
|--------------------|------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| BJ6-200S           | 556910           | 45A      | 6mm <sup>2</sup>  | 200mm      | 0.15mm          | 6.5 mm                   |
| BJ10-300S          | 556920           | 75A      | 10mm <sup>2</sup> | 300mm      | 0.15mm          | 6.5 mm                   |

| Número de catálogo | Número do artigo | Ampacity | Corte transversal | Length (L) | Diâmetro do fio | Tamanho do orifício (HS) |
|--------------------|------------------|----------|-------------------|------------|-----------------|--------------------------|
| BJ6-150S           | 556900           | 45A      | 6mm <sup>2</sup>  | 150mm      | 0.15mm          | 6.5 mm                   |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário |
|--------------------|------------------|---------------|
| BJ6-200S           | 556910           | 0.01 kg       |
| BJ10-300S          | 556920           | 0.03 kg       |
| BJ6-150S           | 556900           | 0.01 kg       |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**