

BS-400A Four Pole Insulating Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Create custom four pole distribution blocks for an electrical distribution system

Protection screen can be attached directly to the support

Includes screws to mount threaded copper busbars

Easily clips onto DIN rail or mounts to panel with screws

Halogen free

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Temperatura de trabalho	Typical Application Current Rating
BS-400A	551250	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	Electro galvanizado	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 630 A

Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Flammability Rating	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
BS-400A	551250	IEC® 60439.1, IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 - 32 mm	5 - 10 mm	128mm


Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	Altura (H)	Largura (W)	A	Diâmetro do Parafuso (Sc)	Peso unitário
BS-400A	551250	230 mm	34 mm	123 mm	6	0.22 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Must be used with copper busbars.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE