


CABS Busbar Support Kit



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

For all busbar types

Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles

Quick and easy to install

Halogen free insulators

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Typical Application Current Rating:	400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
--------------------	------------------	----------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------

CABS4-5TN-400	549310	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS4-5TN-600	549260	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS2-10TN-400	549320	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm
CABS2-10TN-600	549270	Aluminum, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aço	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	B	C	Peso unitário
CABS4-5TN-400	549310	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm	0.8 kg
CABS4-5TN-600	549260	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm	0.84 kg
CABS2-10TN-400	549320	350 mm	300 mm	75 mm	325 mm	0.77 kg
CABS2-10TN-600	549270	550 mm	500 mm	75 - 125 mm	525 mm	0.81 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE