


CABS Module Kit with Neutral



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Installs quickly and easily

Halogen free insulators

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Typical Application Current Rating:	400 - 4500 A
Max Working Voltage, IEC (Ui):	1000;1500
Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)
Flammability Rating:	UL® 94V-0
Temperatura de trabalho:	-40 to 130 °C

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Busbars per Phase	Largura do barramento	Busbar Thickness	Profundidade (D)
--------------------	------------------	----------	-------------------	-----------------------	------------------	------------------

CABS4-5TN-MOD	549340	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm
CABS2-10TN-MOD	549350	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm
CABS3-10TN-MOD	549360	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
CABS4-5TN-MOD	549340	75 mm	0.5 kg
CABS2-10TN-MOD	549350	75 mm	0.48 kg
CABS3-10TN-MOD	549360	100 mm	0.58 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE