

DH Distance Holder and Spacer



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

To make higher plates, screens or profiles

Male-female allowing stable mounting

Electrotechnical applications

ESPECIFICAÇÕES

Insulation Voltage:	1000V
Acabamento:	Electrogalvanized
Flammability Rating:	UL® 94HB
Temperatura:	80 °C Max

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade da rosca (TD)	Length (L)
DH15M5	560660	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	15mm
DH15M6	560740	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	15mm

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Tamanho da rosca (TS)	Comprimento da rosca (TL)	Profundidade da rosca (TD)	Length (L)
DH20M5	560670	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	20mm
DH20M6	560750	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	20mm
DH30M5	560600	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	30mm
DH30M6	560700	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	30mm
DH45M5	560610	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	45mm
DH45M6	560710	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	45mm
DH55M5	560620	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	55mm
DH70M5	560630	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	70mm
DH120M5	560650	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	120mm
DH70M6	560720	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	70mm
DH85M5	560640	Aço, Polystyrene	M5	7mm	7mm	85mm
DH120M6	560730	Aço, Polystyrene	M6	7mm	8mm	120mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
DH15M5	560660	13 mm	0 kg
DH15M6	560740	13 mm	0 kg
DH20M5	560670	13 mm	0.01 kg
DH20M6	560750	13 mm	0.01 kg
DH30M5	560600	13 mm	0.01 kg

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Peso unitário
DH30M6	560700	13 mm	0.01 kg
DH45M5	560610	13 mm	0.01 kg
DH45M6	560710	13 mm	0.01 kg
DH55M5	560620	13 mm	0.01 kg
DH70M5	560630	13 mm	0.01 kg
DH120M5	560650	13 mm	0.02 kg
DH70M6	560720	13 mm	0.02 kg
DH85M5	560640	13 mm	0.02 kg
DH120M6	560730	13 mm	0.04 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE