

DPCB Punched Plain Copper Busbar, Double



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Heavy-duty power connection

Circuit breaker, generator and prefabricated power network conductor

Alternative to large and multiple cables

Earth/ground connection

Power distribution

Rounded edges

ESPECIFICAÇÕES

Material: Copper

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)	Tamanho do orifício (HS)	A
DPCB100X5	550440	100 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm


Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	Length (L)	Tamanho do orifício (HS)	A
DPCB125X5	550450	125 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	100 mm
DPCB50X5	550410	50 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB63X5	550420	63 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	38 mm
DPCB80X5	550430	80 mm	5 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm
DPCB100X10	550380	100 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	75 mm
DPCB120X10	550390	120 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	95 mm
DPCB50X10	550350	50 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	25 mm
DPCB60X10	550360	60 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	35 mm
DPCB80X10	550370	80 mm	10 mm	1750mm	10.5 mm	55 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	Peso unitário
DPCB100X5	550440	25 mm	12.5 mm	7.25 kg
DPCB125X5	550450	25 mm	12.5 mm	9.2 kg
DPCB50X5	550410	25 mm	12.5 mm	3.4 kg
DPCB63X5	550420	25 mm	12.5 mm	4.4 kg
DPCB80X5	550430	25 mm	12.5 mm	5.7 kg
DPCB100X10	550380	25 mm	12.5 mm	14.5 kg
DPCB120X10	550390	25 mm	12.5 mm	18.4 kg
DPCB50X10	550350	25 mm	12.5 mm	6.8 kg

Número de catálogo	Número do artigo	B	C	Peso unitário
DPCB60X10	550360	25 mm	12.5 mm	8.8 kg
DPCB80X10	550370	25 mm	12.5 mm	11.4 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE