

# DRG Asymmetric Profile



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Rapid assembly of all kinds of frameworks

High mechanical resistance

High corrosion resistance

Conforms to EN 60715 and 50035 and DIN 46277

RoHS compliant

## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Aço



Table 1/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Altura (H) | Largura (W) | Length (L) | Espessura (T) | A    |
|--------------------|------------------|------------|-------------|------------|---------------|------|
| DRG3M              | 558010           | 32 mm      | 15 mm       | 3000mm     | 1.5 mm        | 9 mm |
| DRG2M              | 558000           | 32 mm      | 15 mm       | 2000mm     | 1.5 mm        | 9 mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número do artigo | Peso unitário |
|--------------------|------------------|---------------|
| DRG3M              | 558010           | 2.1 kg        |
| DRG2M              | 558000           | 1.4 kg        |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

### Europa

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**