


Earthing and Neutral Busbar with Green/Yellow DIN Rail Clip



Earthing and Neutral Busbars with Green/Yellow DIN Rail Clips are used to connect multiple earthing conductors within a panel and can be used in a variety of different applications including switchgear and control equipment, electrical equipment, wind and solar power generation and in data centers.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Use to connect several earthing conductors

Easy for the installer to add connections

Chamfered holes allow for easy connections

Rigid bar

Quick and easy installation on DIN rail

Halogen free


RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Número do artigo	568678	568679	568680
Material	Brass Polietileno	Brass Polietileno	Brass Polietileno

Número de catálogo	EB7GYSUP	EB12GYSUP	EB15GYSUP
Número de conexões	7	12	15
Tamanho do condutor, IEC	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (6) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (11) 1.5 - 16 mm ² Stranded	(1) 6 - 25 mm ² Stranded (14) 1.5 - 16 mm ² Stranded
Max Current Rating	40A	40A	40A
Corte transversal	63mm ²	63mm ²	63mm ²
Profundidade (D)	7mm	7mm	7mm
Altura (H)	9 mm	9 mm	9 mm
Largura (W)	57 mm	92 mm	113 mm
Tamanho do orifício 1 (HS1)	6.5 mm	6.5 mm	6.5 mm
Tamanho do orifício 2 (HS2)	5.5 mm	5.5 mm	5.5 mm
Tamanho da rosca (TS)	M5	M5	M5
Torque (TQ)	2 N·m	2 N·m	2 N·m
Peso unitário	0.03 kg	0.05 kg	0.06 kg
Em conformidade com	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE