


EB-130 Earthing and Neutral Busbar



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Use to connect several earthing conductors

Chamfered holes allow for easy connections

Main terminal clamp available for thicker conductors

Support bracket available for attaching busbar to DIN rail

Nickel plating is corrosion resistant

Rigid bar

Cut to length as needed

Quick and easy installation

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Número de catálogo	EB130
Número do artigo	568673
Material	Brass

Número de catálogo	EB130
Acabamento	Nickel Plated
Número de conexões	130
Tamanho do condutor, IEC	1.5 - 25 mm ² Stranded
Max Current Rating	125A
Corte transversal	150mm ²
Profundidade (D)	15mm
Altura (H)	10 mm
Largura (W)	1000 mm
Tamanho do orifício (HS)	6.5 mm
Tamanho da rosca (TS)	M5
A	7 mm
Torque (TQ)	2 N·m
Peso unitário	1.03 kg
Em conformidade com	IEC® 60998-2-1

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE