

# EBC-133 Main Terminal Clamp Kit



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Kit includes 10 clamps and 20 screws

Used to connect thicker conductors including IBSB25 Insulated Braided Conductor, MBJ Grounding and Bonding Braid, and nVent ERIFLEX Flexibar up to 9 mm (0.354")

Quick and easy installation

RoHS compliant

## ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho do condutor, IEC	Largura (W)	Espessura (T)
KIT-EBC133-15	568614	Aço	Electro galvanizado	16 - 35 mm <sup>2</sup>	25 mm	2.5 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Tamanho do orifício (HS)	Tamanho da rosca (TS)	Peso unitário	Profundidade (D)
--------------------	------------------	---	--------------------------	-----------------------	---------------	------------------

KIT-EBC133-15	568614	15 mm	5.5 mm	M5	0.01 kg	10mm
---------------	--------	-------	--------	----	---------	------

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221  
 Opção 1 – Apoio ao cliente  
 Opção 2 – Assistência  
 técnica

### Europa

Países Baixos:  
 +31 800-0200135  
 França:  
 +33 800 901 793

### Europa

Alemanha:  
 800 1890272  
 Outros países:  
 +31 13 5835404

### APAC

Xangai:  
 + 86 21 2412 1618/19  
 Sydney:  
 +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**