

EC16 Earthing/Grounding Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2


Número de catálogo	Número do artigo	Tamanho do condutor	Busbar Thickness	Largura do barramento	Profundidade (D)	Largura (W)
--------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------------	------------------	-------------

EC16-5	553480	2,5 mm ² sólido – 16 mm ² filamentado	5 mm	12 mm	15mm	14 mm
EC16-4	553460	2,5 mm ² sólido – 16 mm ² filamentado	4 mm	12 mm	15mm	15 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	A	Peso unitário
EC16-5	553480	21.85 mm	0.01 kg
EC16-4	553460	21.85 mm	0.01 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE