


EC35 Earthing/Grounding Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Very compact clamp for connecting cable conductors to earthing busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Acabamento	Material	Busbar Thickness	Largura do barramento	Tamanho do condutor
EC35	553470	Electrogalvanized	Aço	4 - 5 mm	12 mm	2,5 mm ² sólido – 35 mm ² filamentado

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Profundidade (D)	Altura (H)	Largura (W)	Torque (TQ)	Peso unitário
EC35	553470	14mm	27 mm	31 mm	6 N·m	0.03 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE