


FBC nVent ERIFLEX Flexibar/Cable to Busbar Clamp



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Very compact clamp for connecting cable conductors or nVent ERIFLEX Flexibar to busbar without drilling

Conductor is clamped with a pressure plate

Clamps can be mounted and slid into position on busbar prior to connecting conductors

Connections can be added after busbar has been mounted

Single screw locks clamp and makes connection

EAC compliant

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento:	Electrogalvanized
Em conformidade com:	IEC® 60999
Material:	Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Busbar Thickness	Tamanho do condutor	Largura do condutor	Profundidade (D)	Altura (H)
FBC10X4	553505	10 mm	1 mm ² filamentado – 4 mm ² filamentado		12mm	28 mm
FBC5X4	553405	5 mm	1 mm ² filamentado – 4 mm ² filamentado		11mm	23 mm
FBC10X6	553430	10 mm	2,5 mm ² filamentado – 16 mm ² filamentado	6 mm	14mm	33 mm
FBC5X6	553400	5 mm	2,5 mm ² filamentado – 16 mm ² filamentado	6 mm	14mm	28 mm
FBC10X9	553440	10 mm	16 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado	9 mm	19mm	42 mm
FBC5X9	553410	5 mm	16 mm ² filamentado – 50 mm ² filamentado	9 mm	19mm	36 mm
FBC10X15-5	553530	10 mm	35 mm ² filamentado – 70 mm ² filamentado	15.5 mm	25mm	49 mm
FBC5X15-5	553510	5 mm	35 mm ² filamentado – 70 mm ² filamentado	15.5 mm	25mm	44 mm
FBC5X20	553520	5 mm	70 mm ² filamentado – 185 mm ² filamentado	20 mm	31mm	48 mm
FBC10X20	553540	10 mm	70 mm ² filamentado – 185 mm ² filamentado	20 mm	31mm	54 mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Torque (TQ)	Peso unitário
--------------------	------------------	-------------	-------------	---------------

FBC10X4	553505	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC5X4	553405	29 mm	2 N·m	0.02 kg
FBC10X6	553430	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC5X6	553400	31 mm	3 N·m	0.03 kg
FBC10X9	553440	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC5X9	553410	40 mm	6 - 8 N·m	0.07 kg
FBC10X15-5	553530	40 mm	10 - 12 N·m	0.11 kg
FBC5X15-5	553510	40 mm	10 N·m Min	0.11 kg
FBC5X20	553520	40 mm	12 - 15 N·m	0.13 kg
FBC10X20	553540	40 mm	12 - 15 N·m	0.14 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Conductor must be stripped at least a distance equal to the width of the clamp.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE