

FBS Flat Busbar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Support for threaded busbars

Three phase with neutral circuit

Plastic positioning pin for bar location

Adjusts quickly to accommodate multiple busbar widths

Protection screen can be fixed using spacers

A ground can be mounted on either side

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/4

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Temperatura de trabalho	Typical Application Current Rating
FBS400A	551350	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	Electro galvanizado	1000, 1500	-40 to 130 °C	160 - 400 A

Table 2/4

Número de catálogo	Número do artigo	Em conformidade com	Flammability Rating	Largura do barramento	Busbar Thickness	Altura (H)
FBS400A	551350	IEC® 61439.1, IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0	15 mm, 20 mm	5 mm	34 mm


Table 3/4

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	A	B	C	D
FBS400A	551350	465 mm	450 mm	300 mm	18 mm	26 mm

Table 4/4

Número de catálogo	Número do artigo	E	X	Peso unitário
FBS400A	551350	50 mm	6 x 8 mm	0.3 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE