


FBSS Flat Busbar Support



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Supports busbars at an angle for easy connections

Includes mounting holes for direct fixing of protection screen

Adjustable arms for easy mounting

Three phase with neutral circuit

Halogen free

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/3

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Max Working Voltage, IEC (Ui)	Temperatura de trabalho	Typical Application Current Rating	Flammability Rating
FBSS32X5	551190	Aço, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Aluminum	1000, 1500	-40 to 130 °C	400 A	UL® 94V-0


Table 2/3

Número de catálogo	Número do artigo	Largura do barramento	Busbar Thickness	Em conformidade com	Altura (H)	Largura (W)
FBSS32X5	551190	32 mm	5 mm	IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)	47 mm	338 - 390 mm

Table 3/3

Número de catálogo	Número do artigo	A	B	C	X	Peso unitário
FBSS32X5	551190	325 - 377 mm	290 mm	65 mm	6.5 x 23 mm	0.32 kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE