

MDRCPT-2 Manual Din Rail Cutting and Punching Tool



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Punches slots and cuts DIN rail without burrs or deformation

Punches horizontal and vertical slots

Works with five different types of DIN rail and M6 threaded rod

Includes ruler, guide and end stops

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2								
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Slot Size	Profundidade	Altura	Length		
MDRCPT-2	559142	Aluminum, Aço	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm		

Table 2/2					
Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário			

MDRCPT-2	559142	13 kg
----------	--------	-------

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Horizontal slots must be punched a minimum of 8 mm (0.315") from the edge of the DIN rail. Vertical slots must be punched a minimum of 12 mm (0.472") from the edge of the DIN rail.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 – Apoio ao cliente Opção 2 – Assistência técnica

Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

APAC

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE