

MFSHT-2 nVent ERIFLEX Flexibar Manual Shearing Tool



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Cuts nVent ERIFLEX Flexibar quickly and accurately without burrs or deformation

Cuts through the insulation without damaging it

Maximum nVent ERIFLEX Flexibar shearing 5x32x1

Adjustable abutment for identical and repetitive cuttings

Abutment and indicator allow for easy cutting of 45° chamfers

Elastomer edge near the blade helps to prevent jamming from shavings

Replacement blade available

RoHS compliant

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Espessura do condutor	Largura do condutor	Profundidade	Altura
MFSHT-2	559146	Aço, Aluminum	5 mm	32 mm Max	200mm	750 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura	Peso unitário
MFSHT-2	559146	160 mm	6 kg

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Tool must be installed on a table.

Do not use to cut solid busbar.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE