

nVent ERIFLEX FleXbus Transformer Cover IP2X for 2 Conductors per Phase



CERTIFICATIONS





CARACTERISTICAS

Input/output for neutral/ground conductor

Resistance to solvent and hydrocarbon splashes

Installs quickly and easily

UV resistance


ESPECIFICAÇÕES


Table 1/2								
Número de catálogo	Número do artigo	Material	Temperatura de trabalho	Length (L)	Largura (W)	Profundidade (D)		
FLEXCOVIP2XT WO	508161	Polyvinylchlorid e	-40 to 140 °C	670mm	230 mm	180mm		

Table 2/2					
Número de catálogo	Número do artigo	Peso unitário			

FLEXCOVIP2XTW0	508161	0.84 kg

DIAGRAMAS





AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221 Opção 1 - Apoio ao cliente Opção 2 - Assistência técnica

Europa

Países Baixos: +31 800-0200135 França: +33 800 901 793

Europa

Alemanha: 800 1890272 Outros países: +31 13 5835404

APAC

Xangai: + 86 21 2412 1618/19 Sydney: +61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY TRACHTE ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF